

Dispensette®S, dosaggio a distanza

Sistema di estrazione fusti con dosatori Dispensette®, eroga volumi precisi direttamente dai fusti e bidoni.

Il Dispensette® può essere montato a parete, su un supporto ad anello o su mobili da laboratorio.

Un filtro nell'adattatore del fusto riduce al minimo il rischio di contaminazione dei reagenti ad alta purezza quando viene aspirata aria per la compensazione della pressione dopo l'erogazione.

Un connettore a sgancio rapido con valvole integrate consente una rapida sostituzione del contenitore per il trasporto di prodotti sfusi.

Il sistema di erogazione remota consente di tenere il fusto fino a 10 metri di distanza dal Dispensette®.

Altezza massima di travaso è di circa 1,2 m.

Esclusioni operative: Non utilizzare mai il sistema di erogazione a distanza:

1. con il Dispensette con valvola di riciclo!
2. con recipienti pressurizzati
3. con liquidi che attaccano vetro borosilicato, ceramica Al₂O₃, PFA, ETFE, FEP o PTFE
4. con perossidi (a causa della reazione catalitica)
5. con solfuro di carbonio (CS₂), a causa del rischio di esplosione!.

Descrizione	PZ	Codice Steda
Tubo riempimento Ø mm 7,6 metri 10	1	BR-70704267
Tubo riempimento Ø mm 6,9 metri 1	1	BR-70704269
Tubo riempimento per ml 0,5-1-2-5-10 lunghezza metri 1,5	1	BR-70704209
Tubo riempimento per ml 25-50-100 lunghezza metri 1,5	1	BR-70704210
Set: Raccordi e Tubi per dosaggio a distanza	1	BR-70704261
Adattatore acciaio esterno 2" interno 3/4"	1	BR-70704270
Adattatore PTFE esterno 3/4" esterno GL 32	1	BR-70704281
Adattatore PTFE interno 3/4" interno GL 32	1	BR-70704282
Supporto ad asta montaggio su parete	1	BR-70704268
Morsetto per fissaggio unita' su parete	1	BR-70704272